

**Garant****Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 63 A = 100, Kakliuko Ø d1: 22mm****Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306550 22     |
| GTIN             | 4045197290212 |
| Produktų klasė   | 31A           |

**Aprašymas****Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

|  |        |
|--|--------|
| tinkamas specialus raktas Nr. 309840.                    | 22     |
| Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861 | 22     |
| Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>                   | 19 mm  |
| Virbo Ø d <sub>1</sub>                                   | 22 mm  |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo                          | 100 mm |
| Išorinis Ø D   | 48 mm  |

|  |                                    |
|--|------------------------------------|
| Užspaudimo $\varnothing D_1$             | 22 mm                              |
| Laikiklis                                | HSK-A 63 A = 100                   |
| Laikiklio norma                          | DIN 69882-3                        |
| Laikiklio norma                          | ISO 12164-1                        |
| Laikiklio norma                          | DIN 69893                          |
| Forma                                    | A                                  |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup> |
| Radialinio mušimo tikslumas              | ≤ 6 μm                             |
| Pjovimo technika                         | HPC                                |
| Produkto rūšis                           | Pjovimo galvų griebtuvas           |

## Priedai

|  |           |
|--|-----------|
| Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko $\varnothing$ 22 mm                          | 309860 22 |
| Specialus raktas įsraustinės kakliuko $\varnothing$ 22 mm                                  | 309840 22 |
| Pusapvalis griovelių spraustukas užmaunamų frezų įsraustinėms Skirta dyd. 22               | 309898 22 |
| Varžtas griovelių spraustukams Kakliukui, kurio $\varnothing$ D1 22 mm                     | 309896 22 |
| Prizminis pleištas užmaunamų frezų įsraustinėms Kakliukui, kurio $\varnothing$ D1 22 mm    | 309897 22 |
| Griovelių spraustukas užmaunamų frezų įsraustinėms Kakliukui, kurio $\varnothing$ D1 22 mm | 309895 22 |