

Garant**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-F 63 A = 100,
Kakliuko Ø d1: 32mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306563 32
GTIN	4045197587886
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L ₄	24 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32

Virbo $\varnothing d_1$	32 mm
Išorinis $\varnothing D$	78 mm
Užspaudimo $\varnothing D_1$	32 mm
Laikiklis	HSK-F 63 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 μm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 32	309890 32
Specialus raktas įsraustinės kakliuko \varnothing 32 mm	309840 32
HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 32	309880 32
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko \varnothing 32 mm	309860 32