

Garant

Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 63 trumpa, Kakliuko Ø d1: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	306530 22
GTIN	4045197290175
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840, frezos priveržimo varžtas vidiniam aušinimui Nr. 309861.

Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Virbo Ø d ₁	22 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	19 mm

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Išorinis Ø D	48 mm
Užspaudimo Ø D ₁	22 mm
Laikiklis	HSK-A 63 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤ 6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309860 22