

FAHRION®
FAHRIGER WERKZEUGE**ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 25, Nominalus užveržimo Ø d: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309430 6
GTIN	2050001704023
Produktų klasė	34F

Aprašymas**Modelis:**

Cangės sriegimui pagal DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB, radialinis mušimas 20 µm.

Paskirtis:

Sriegimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

Tinka:

Visoms standartinėms ER cangių įspraustinėms.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	6 mm
Laikiklis	ET 25
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	4285 E
Išorinis Ø D	26 mm
Bendras ilgis L	34 mm
Ašinė kompensacija	8 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė