



## Galandimo mašina su dviem diskais DS, 400 V, Tipas: DS07/200



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	077512 DS07/200
GTIN	2050001674180
Produktų klasė	03S

### Aprašymas

#### Modelis:

Itin **ramiai veikiantis** variklis ilgaamžis net ir **naudojamas nuolat. Parduodama be šlifavimo diskų.**

Itin tvirtos trifazės šlifavimo-galandimo mašinos su dviem diskais, su stalu. Patikimas ruošinių tvirtinimas, apsauga nuo pakartotinio įjungimo ir akių apsaugos skydai užtikrina naudotojo saugumą.

#### Pastaba:

Tinkamus galandimo diskus rasite Nr. 596100.

### Techninis aprašymas

Naudojama galia	500 W
Svoris	30 kg
maksimalus sūkių skaičius	2900 min <sup>-1</sup>
Gamintojo pavadinimas	DS07/200
šlifavimo disko plotis T	25 mm
šlifavimo disko kiaurymės Ø H	51 mm
Šlifavimo disko Ø D	200 mm
Maitinimas	Maitinimo šaltinis

Produkto rūšis

Galandinimo staklės su dviem diskais

## Priedai

Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60	596400 NK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60	596350 EK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60	596220 NK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596350 SC80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK36	596350 NK36
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596220 SC80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas C800	596350 C800
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60	596220 EK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas NK60	596350 NK60
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80	596400 EK80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80	596350 EK80
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas SC80	596400 SC80
Įrankių laikymo stalas dešinėje Tipas AT1	077525 AT1
Įrankių laikymo stalas kairėje Tipas AT1	077519 AT1
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK60	596400 EK60
Mašinų stovai Tinka mašinai DS07	077513 DS07
Galandimo diskas D×T×H (mm) Tipas EK80	596220 EK80
Apsauginis akių skydas, skirtas Nr. 077502 Tipas DS1	077509 DS1