

**FAHRION®**  
FAHRIGYONIS PRESSION**ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 16, Nominalus užveržimo Ø d:  
6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309425 6
GTIN	2050001703958
Produktų klasė	34F

**Aprašymas****Modelis:**

Cangės sriegimui pagal DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB, radialinis mušimas 20 µm.

**Paskirtis:**

Sriegimui frezavimo ir tekimo staklėse.

**Tinka:**

Visos standartinės ER įspraustinės.

**Pastaba:**

Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	6 mm
Laikiklis	ET 16
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	4033 E
Išorinis Ø D	17 mm
Bendras ilgis L	27 mm
Ašinė kompensacija	7 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė