

**FAHRION®**  
FAHRION®**ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 25, Nominalus užveržimo Ø d:  
9mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309430 9
GTIN	2050001704054
Produktų klasė	34F

**Aprašymas****Modelis:**

Cangės sriegimui pagal DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB, radialinis mušimas 20 µm.

**Paskirtis:**

Sriegimui frezavimo ir tekimo staklėse.

**Tinka:**

Visoms standartinėms ER cangių įsprautinėms.

**Pastaba:**

Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

**Techninis aprašymas**

Nominalus užveržimo Ø d	9 mm
Laikiklis	ET 25
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	4285 E
Išorinis Ø D	26 mm
Bendras ilgis L	34 mm
Ašinė kompensacija	8 mm

Produkto rūšis

Spyruoklinė įvorė