

FAHRION®
PRÄZISION

ET cangė sriegikliui, su ašine kompensacija, ET 40, Nominalus užveržimo Ø d: 6 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309434 6
GTIN	2050001704153
Produktų klasė	34F

Aprašas

Aprašymas:

Cangės sriegimui pagal DIN 6499 / ISO 15488, forma CET-GB, radialinis mušimas 20 µm.

Paskirtis:

Sriegimui frezavimo ir tekinimo staklėse.

Tinkamas :

Visos standartinės ER įspraustinės.

Pastaba:

Tvirtinamas tik nominalus Ø. **Netinka tvirtinimui į precizinę ER įsprautinę CENTRO P.**

Norma: Gamykliniai standartai

Tipas: 4717 E

Išorinis Ø D: 41 mm

Bendras ilgis L: 54 mm

Ašinė kompensacija: 13 mm

Techninis aprašymas

Nominalus užveržimo Ø d	6 mm
Laikiklis	ET 40
Norma	Gamykliniai standartai
Tipas	4717 E

Išorinis Ø D	41 mm
Bendras ilgis L	54 mm
Ašinė kompensacija	13 mm