

**Užspaudimo įvorė lygi, SK 65, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 11 mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	329930 11
GTIN	2050001072542
Produktų klasė	33H

**Aprašymas****Modelis:**

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Apvalaus profilio užspaudimo cangės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

**Paskirtis:**

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

**Pastaba:**

**Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.**

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

**Techninis aprašymas**

Užspaudimo Ø	11 mm
Užveržimo plokštuma	lygus
Kietis	60 HR
Profilis	apvali

Ilgis l	53 mm
Modelis	sutrumpintas stiebas
Laikiklis	SK 65
Produkto rūšis	Užspaudimo įvorė