



## Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 315



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	313450 315
GTIN	4019208193472
Produktų klasė	33R

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tiksliai išfrezuoti** grioveliai ir dantukai, **oksiduoti**.

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo Ø.

#### Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

#### Tinka:

Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

#### Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

#### Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.**

### Techninis aprašymas

Griovelio plotis D	21 mm
Sriegiams DIN 912	M16
Atstumas tarp kiaurymių b	28 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	30 mm
tinka griebtuvams	315 mm
Ilgis L	140 mm

Plotis B	50 mm
Aukštis H	50 mm
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos