



Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 210



Užsakymo data

Užsakymo numeris	313750 210
GTIN	4019208193762
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo Ø.

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, **oksiduoti**.

Uždedami kumšteliai, minkšti, ilgi, dantukų forma 1,5×60°.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhme ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio pagal paklausimą.**

Techninis aprašymas

Aukštis H	40 mm
Sriegiams DIN 912	M12
tinka griebtuvams	210 mm
Ilgis L	102 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	25 mm

Plotis B	35 mm
Griovelio plotis D	14 mm
Atstumas tarp kiaurymių a	20 mm
Atitinka spalvinį žymėjimą	Schunk mechanizuoto užspaudimo griebtuvas ir kumšteliai
Produkto rūšis	Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos