

## Garant

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 100 trumpa, Kakiuko Ø d1: 32mm**



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	306675 32
GTIN	4045197290373
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

### Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

### Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

## Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	24 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	50 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	32 mm

Išorinis Ø D	78 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Laikiklis	HSK-A 100 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 32	309880 32
Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 32	309890 32
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309860 32