

Garant

Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 100 A = 100, Kakiuko Ø d1: 22mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	306684 22
GTIN	4045197468543
Produktų klasė	31A

Aprašymas

Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	19 mm
Virbo Ø d ₁	22 mm

Išorinis Ø D	48 mm
Užspaudimo Ø D ₁	22 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Frezos užveržimo varžtas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309860 22
Specialus raktas įspraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22