

## Garant

### Įspraustinė užmaunamoms frezoms su aušinimo kanalais, HSK-A 100 trumpa, Kakliuko Ø d1: 50mm



## Užsakymo data

Užsakymo numeris	306675 50
GTIN	4045197290397
Produktų klasė	31A

## Aprašymas

### Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Su aušinimo kanalais.

### Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

### Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

### Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

## Techninis aprašymas

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	30 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	50
Virbo Ø d <sub>1</sub>	50 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	50
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	70 mm

Išorinis Ø D	120 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	50 mm
Laikiklis	HSK-A 100 trumpa
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Aušinimo kanalo anga	neužrakinama
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 50	309880 50
Frezos užveržimo varžtas Įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309860 50
Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 50	309890 50