

Garant
Pereinamoji įvorė MK kotui su priveržimo sriegiu, HSK-A 63, MK vidinis: 4

Užsakymo data

Užsakymo numeris	306750 4
GTIN	4045197505132
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti tiksliai pagal žingsnį.
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 160 mm

Išorinis Ø D: 48 mm

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Vidinis Morzės kūgis	4
Išorinis Ø D	48 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 8000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤8 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis