

Garant
Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, HSK-F 63, MK vidinis: 1

Užsakymo data

Užsakymo numeris	306935 1
GTIN	4045197587909
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti tiksliai pagal žingsnį.
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 100 mm

Išorinis Ø D: 25 mm

Techninis aprašymas

Vidinis Morzės kūgis	1
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Išorinis Ø D	25 mm
Laikiklis	HSK-F 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Forma	F
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹

Radialinio mušimo tikslumas	≤8 μm
Pjovimo technika	HSC
Produkto rūšis	Adapterio laikiklis