



Keičiamų kumštelių rinkinys, 3 vnt., Tinka griebtuvams: 160



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 313450 160 |
| GTIN | 4019208193441 |
| Produktų klasė | 33R |

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuoti grioveliai ir dantukai, **oksiduoti**.

Nupjauta įstrižai mažiems užspaudimo Ø.

Apdirbama medžiaga:

Kokybiškas produktas iš 16MnCr5.

Tinka:

Schunk, Röhmm ir kitų gamintojų **mechanizuoto užspaudimo griebtuvams**.

Priedai pasirinktinai:

Spraustukai Nr. 313505–313605.

Pastaba:

- **Norint pritaikyti kumštelius tekinimo griebtuvui reikia sutikrinti dantukų formą, griovelio plotį (D) ir atstumus tarp kiaurymių (a, b).**
- **Keičiami kumšteliai iš aliuminio, pagal užsakymą.**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------|-------|
| Atstumas tarp kiaurymių b | 22 mm |
| Sriegiams DIN 912 | M12 |
| Griovelio plotis D | 17 mm |
| Atstumas tarp kiaurymių a | 15 mm |
| Ilgis L | 78 mm |
| Aukštis H | 40 mm |

| | |
|-------------------|---|
| tinka griebtuvams | 160 mm |
| Plotis B | 35 mm |
| Produkto rūšis | Mechanizuoto užspaudimo tekinimo griebtuvo lūpos |