

Garant

Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko Ø d1: 27mm


Užsakymo data

Užsakymo numeris	306678 27
GTIN	4045197290427
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	27
Virbo Ø d ₁	27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	21 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	27

Išorinis Ø D	60 mm
Užspaudimo Ø D ₁	27 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 27 mm	309860 27
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 27 mm	309840 27