


ARIANA**Žarnų sistema 1/4 colio, Tipas: GA****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 084400 GA |
| GTIN | 4037728298248 |
| Produktų klasė | 08J |

Aprašymas**Modelis:**

Lanksčių plastikinių žarnų sistema aušinimo skysčiui ir orui. Darbinis slėgis iki 6 bar, su laikikliais dyd. CLAMP iki 60 bar.

- **Veikia su visomis dažniausiai naudojamomis sistemomis be papildomo adapterio.**
- **Modulinė sujungimo sistema, individualiai kombinuojama naudojant montažines reples.**
- **Srauto dydis: maždaug 15 litrai/min. (1/4 colio), didžiausias išorinis Ø 17 mm.**

Tiekimo sudėtis:

2 NPT 1,8 colio sriegio jungtys (9,7mm);

2 NPT-1/4 colio sriegio jungtys (13mm)

Techninis aprašymas

| | |
|----------------|------------------|
| Produkto rūšis | Aušinimo sistema |
|----------------|------------------|