

Garant

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 160, Kakliuko Ø d1:
22mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306690 22
GTIN	4045197290472
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	22
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	22
Virbo Ø d ₁	22 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	19 mm

Išorinis Ø D	48 mm
Užspaudimo Ø D ₁	22 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 160
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309840 22
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 22 mm	309860 22