

**Garant**

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko Ø d1:  
32mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306678 32
GTIN	4045197290434
Produktų klasė	31A

**Aprašymas****Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	24 mm
Virbo Ø d <sub>1</sub>	32 mm

Išorinis Ø D	78 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	32 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32
Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 32	309890 32
HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 32	309880 32
Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309860 32