

**Garant**

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko Ø d1: 40mm**


**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306678 40
GTIN	4045197290441
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

**Paskirtis:**

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

**Tiekimo sudėtis:**

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

**Priedai pasirinktinai:**

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

**Techninis aprašymas**

Užmaunamos frezos ilgis L <sub>4</sub>	27 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	40
Virbo Ø d <sub>1</sub>	40 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	40

Išorinis Ø D	89 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	40 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

## Priedai

Frezos užveržimo varžtas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309860 40
Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 40	309890 40
HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 40	309880 40
Specialus raktas įsraustinės kakliuko Ø 40 mm	309840 40