

Garant

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 160, Kakliuko Ø d1:
32mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	306690 32
GTIN	4045197290496
Produktų klasė	31A

Aprašymas**Modelis:**

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Virbo Ø d ₁	32 mm
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	32
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	32
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	160 mm
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	24 mm

Išorinis Ø D	78 mm
Užspaudimo Ø D ₁	32 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 160
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 32	309890 32
HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 32	309880 32
Frezos užveržimo varžtas Įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309860 32
Specialus raktas Įsraustinės kakliuko Ø 32 mm	309840 32