

Garant

**Įspraustinė užmaunamoms frezoms, HSK-A 100 A = 100, Kakliuko Ø d1:
50mm**


Užsakymo data

Užsakymo numeris	306678 50
GTIN	4045197290458
Produktų klasė	31A

Aprašymas
Modelis:

- Nuo Ø 40 su 4 srieginėmis tvirtinimo kiaurymėmis pagal DIN 2079.
- Su Balluff/RFID lusto anga.
- Platus atraminis paviršius.
- Apdirbti HSK kūgio vidiniai paviršiai.

Paskirtis:

Įspraustinė užmaunamoms frezoms tvirtinti.

Tiekimo sudėtis:

Kartu su frezos priveržimo varžtu.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutė Nr. 309890, specialus raktas Nr. 309840.

Techninis aprašymas

Darbinės dalies ilgis, A matmuo	100 mm
Virbo Ø d ₁	50 mm
tinkamas specialus raktas Nr. 309840.	50
Atsarginis frezos užtraukimo varžtas Nr. 309860 / 309861	50
Užmaunamos frezos ilgis L ₄	30 mm

Išorinis Ø D	120 mm
Užspaudimo Ø D ₁	50 mm
Laikiklis	HSK-A 100 A = 100
Laikiklio norma	DIN 69882-3
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69893
Forma	A
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Radialinio mušimo tikslumas	≤6 µm
Pjovimo technika	HPC
Produkto rūšis	Pjovimo galvų griebtuvas

Priedai

Galvutė HSK aušinimo skysčio vamzdeliui Skirta HSK 50	309890 50
HSK aušinimo skysčio vamzdelis Skirta HSK 50	309880 50
Frezos užveržimo varžtas Įsraustinės kakliuko Ø 50 mm	309860 50