

Garant**Pereinamoji įvorė MK kotui su išstūmikliu, HSK-A 63, MK vidinis: 3****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 306930 3 |
| GTIN | 4045197290533 |
| Produktų klasė | 31A |

Aprašymas**Modelis:**

- Išorinis ir vidinis kūgis nušlifuoti tiksliai pagal žingsnį.
- Su specialia anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui.
- Tikslus šlifavimas (mažas radialinis mušimas!).
- HSK darbinės plokštumos apdirbtos.

Priedai pasirinktinai:

Vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, raktas Nr. 309890.

Pjovimo technika: HSC

Darbinės dalies ilgis, A matmuo: 140 mm

Išorinis Ø D: 40 mm

Techninis aprašymas

| | |
|--|------------------------------------|
| Vidinis Morzės kūgis | 3 |
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 140 mm |
| Išorinis Ø D | 40 mm |
| Laikiklis | HSK-A 63 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Forma | A |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤8 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Produkto rūšis | Adapterio laikiklis |