

**Sandarinimo plokštelė ER užveržimo veržlėms, ER 16, Užveržimo Ø d: 7mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309625 7
GTIN	7640128495048
Produktų klasė	39Z

**Aprašymas****Tinka:**

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621; 309652.

Visos standartinės ER įspraustinės.

**Pastaba:**

- Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.
- Užspaudimo Ø 1 mm žingsniu.
- Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo Ø!
- Tinka iki 80 barų.
- Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.

**Techninis aprašymas**

Užveržimo Ø d	7 mm
tipui	ER 16
Rinkinio turinys	7
Išorinis Ø D	13 mm
Produkto rūšis	Sandarinimas

