

**FAHRION®**  
FAHRION®
**OZ cangės, 2–25 mm, Nominalusis užveržimo Ø d: 23mm**

**Užsakymo data**

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309550 23     |
| GTIN             | 2050001704689 |
| Produktų klasė   | 39Y           |

**Aprašymas**
**Modelis:**

Pagamintos iš spyruoklių plieno, užgrūdintos ir nušlifzuotos. Didesnis užspaudimo plotas ir įpjovų skaičius lyginant su cangėmis pagal DIN. Daugiau įpjovų negu DIN užspaudimo cangėse, todėl galima giliau įtvirtinti į įspraustinę. Spiralinių grąžtų tvirtinimui ant kreipiančiosios briaunos.

**Užveržimo ribos = nominalus dydis minus 0,5 mm.** 5 arba 6 įpjovų poros iš abiejų pusių.

**Privalumai:**

- **Mažesnis radialinis mušimas = tikslesnis tvirtinimas įspraustinėje; nesitabaluoja.**
- **Didesnė užspaudimo jėga = nes didesnis užspaudimo plotas.**
- **Didesnis sistemos standumas = pritaikyta frezavimui dideliais greičiais.**
- **Ilgiau tarnaujantys įrankiai.**

**Techninis aprašymas**

|                             |           |
|-----------------------------|-----------|
| Nominalus užveržimo Ø d     | 23 mm     |
| griebtuvui                  | 2 - 25 mm |
| Produkto pavadinimo požymis | 2–25 mm   |
| Norma                       | ISO 10897 |
| Tipas                       | 462 E     |
| Išorinis Ø D                | 35,05 mm  |

|                 |                   |
|-----------------|-------------------|
| Bendras ilgis L | 52 mm             |
| Produkto rūšis  | Spyruoklinė įvorė |