



## Kokybiškas aušinančio tepalo koncentratas HPC VEG, Turinys: 5l



### Užsakymo data

Užsakymo numeris

084265 5

GTIN

2050001741912

Produktų klasė

08J

### Aprašymas

#### Modelis:

Esterio pagrindo HPC aušinančio tepalo koncentratas, skirtas vidiniam aušinimui (IKZ) ir aukštam slėgiui, be aminių. Užtikrina staklių ir apžiūros langelių švarą.

Aušinantis tepalas **be chloro ir boro rūgšties** atitinka **aukštus reikalavimus**. Aukšto slėgio priedai neleidžia nusitrinti tepimo plėvelei – ji išlieka ant pjovimo įrankio net esant didelei apkrovai.

#### Privalumai:

Koncentratui saugu nuo **rūdžių**, tausoja laką ir **yra fiziologiškai nekenksmingi, puikiai apsaugo nuo bakterijų**, nedirgina odos.

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą** ir **paviršiaus kokybę**. **Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai**.

#### Paskirtis:

Universaliai tinka **visiems pjovimo darbams** (sukimui, frezavimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, **pjovimui**, šlifavimui). Būtni apdorojant sunkiai perpjaunamas medžiagas. Įprastas **maišymo santykis 1: 20**, itin kietoms medžiagoms ir nerūdijančiajam plienui maišymo santykis nuo 1: 10 iki 1: 15.

#### Pastaba:

Jokisch slydimo bėgių ir kreipiamųjų bėgių alyvos tiekiamos pagal užsakymą. Jos optimaliai suderintos su kitais Jokisch produktais (jokių lipnių likučių) ir gali būti naudojamos kaip hidraulinė ir transmisinė alyva.

Modelis: Kanistras  
Talpa: 5 l

## Techninis aprašymas

Spalva	geltonai ruda
Modelis	Kanistras
Kinematinė klampa	77 mm <sup>2</sup> /s
Laikymo temperatūra	5 - 40 °C
Talpa	5 l
Produkto rūšis	Aušinimo-tepimo priemonė