

**Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms, ER 25, Užveržimo Ø d: 10mm****Užsakymo data**

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 309630 10 |
| GTIN | 7640128495260 |
| Produktų klasė | 39Z |

Aprašymas**Tinka:**

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621; 309652.

Visos standartinės ER įsraustinės.

Pastaba:

- **Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.**
- **Užspaudimo Ø 1 mm žingsniu.**
- **Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo Ø!**
- **Tinka iki 80 barų.**
- **Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.**

Techninis aprašymas

| | |
|------------------|--------------|
| Užveržimo Ø d | 10 mm |
| tipui | ER 25 |
| Rinkinio turinys | 13 |
| Išorinis Ø D | 21 mm |
| Produkto rūšis | Sandarinimas |

