



Užspaudimo įvorė lygi, SK 65, Užspaudimo Ø (didėja kas 0,5 mm): 22mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 329930 22 |
| GTIN | 2050001072658 |
| Produktų klasė | 33H |

Aprašymas

Modelis:

Lygaus, apvalaus profilio, skirtos tiksliam apdirbimui.

Apvalaus profilio užspaudimo cangės, **žingsnis kas 0,5 arba 1 mm. Užsakant prašome nurodyti norimą užspaudimo Ø.**

Paskirtis:

Platus panaudojimas, pvz., apdirbimo centruose, vertikaliose gręžimo staklėse, matavimo mašinose.

Pastaba:

Specialaus užspaudimo profilio įvorės – pagal užsakymą.

Kitus dydžius ir formas (pvz., 4-briaunius), **reikia užsakyti!**

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------|--------|
| Užspaudimo Ø | 22 mm |
| Profilis | apvali |
| Užveržimo plokštuma | lygus |
| Kietis | 60 HR |

| | |
|----------------|----------------------|
| Ilgis l | 53 mm |
| Modelis | sutrumpintas stiebas |
| Laikiklis | SK 65 |
| Produkto rūšis | Užspaudimo įvorė |