



ER užveržimo veržlė, Skirta ER: 40



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309580 40
GTIN	4045197151971
Produktų klasė	32Z

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. **Su grioveliais.**

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	26 mm
skirta ER	40 mm
Sriegis	M50×1,5
maksimalus užveržimo momentas	240 Nm

Išorinis Ø D	63 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 6,3, kai 15000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė

Priedai

ER užveržimo raktas 1/2 colio griovelis Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309700 40
ER užveržimo raktas Skirta ER canginėms įspraustinėms 40	309680 40