

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF

Sriegių remonto komplektas DIN 8140, Sriegis M (×žingsnis): M8X1



Užsakymo data

Užsakymo numeris	082800 M8X1
GTIN	4250361200090
Produktų klasė	04D

Aprašymas

Modelis:

Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš **aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedidele trintimi tarp sriegių**, nedidelėmis paklaidomis, **aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui**. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekama **ilgalaikė** aukščiausia srieginių jungčių kokybė **visoms darbinėms apkrovoms** (statinėms, dinaminėms) su **idealia jėgos perdava**. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.

Remonto komplektas kiekvienam metrini sriegio dydžiui plastikiniame lagamine.

Paskirtis:

Ekonomiškam **sugadintų** arba **susidėvėjusių sriegių remontavimui** ir kaip konstrukcinis elementas **sriegių sutvirtinimui** naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz.: aliuminį, aliuminio ir magnio lydinį).

Tiekimo sudėtis:

- 1 HSS rankinis sriegiklis.
- 1 įstatomas suklys.
- 1 plastikinis lagaminas LxBxH 180x165x45 mm (iki dyd. M8) arba 245x225x50 mm (nuo dyd.M10).
- 20 (iki dyd. M6) arba 10 (nuo dyd. M8) laisvai judančių srieginių įdėklų iš aukštos kokybės plieno, kiekvieno ilgio (1xD / 1,5xD / 2xD).

1 spiralinis grąžtas. 1 kakliuko laužtuvas.

Pastaba:

HSS-E-PM mašininius sriegiklius su TiCN danga žr. Nr. 133550 ir Nr. 138200.

- **Sriegių tikrinimui tinkamus kalibrinius kamščius žr. Nr. 486000 ir t.t.**
- **Savaime užsifiksuojančių, kitų matmenų ir UNC / UNF sriegių įdėklų reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

Sriegis M	M8×1
Kiaurymės Ø	8,3 mm
Sriegių įdėklų skaičius	30
Produkto rūšis	Sriegių remontas

Priedai

Atsarginis rankinis sriegiklis 6H Sriegis M (xžingsnis) M8X1	082805 M8X1
--	-------------