

**ER užveržimo veržlė sandarinimo žiedams, Skirta ER: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309615 16
GTIN	7640128492160
Produktų klasė	39Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, **padidėtų užveržimo jėga**, atsparumas susidėvimui ir korozijai. **Su šešiabriauniu SW 25.**

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Tarpinės Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

Bendras ilgis L	22,5 mm
Sriegis	M22×1,5
maksimalus užveržimo momentas	80 Nm

skirta ER	16 mm
Išorinis Ø D	28 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė