

**Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms, ER 16, Užveržimo Ø d: 10mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309625 10
GTIN	7640128495079
Produktų klasė	39Z

**Aprašymas****Tinka:**

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621; 309652.

Visos standartinės ER įspraustinės.

**Pastaba:**

- **Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.**
- **Užspaudimo Ø 1 mm žingsniu.**
- **Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo Ø!**
- **Tinka iki 80 barų.**
- **Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.**

**Techninis aprašymas**

Užveržimo Ø d	10 mm
tipui	ER 16
Rinkinio turinys	7
Išorinis Ø D	13 mm
Produkto rūšis	Sandarinimas

