



ER užveržimo veržlė sandarinimo žiedams, Skirta ER: 25



Užsakymo data

Užsakymo numeris	309615 25
GTIN	7640128492184
Produktų klasė	39Z

Aprašymas

Modelis:

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, **padidėtų užveržimo jėga**, atsparumas susidėvimui ir korozijai. **Su grioveliais.**

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.
Tarpinės Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	140 Nm
Bendras ilgis L	25 mm
skirta ER	25 mm

Sriegis	M32×1,5
Išorinis Ø D	42 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė