



Efektyvi pjovimo alyva, klampi, be chloro DAR 50 Visco, Turinys: 5l



Užsakymo data

Užsakymo numeris	084220 5
GTIN	2050000966187
Produktų klasė	08J

Aprašymas

Modelis:

Pjovimo alyva. Galima maišyti su įprastine, mineraline pjovimo alyva (ne su vandenyje tirpia alyva).

Galima tepti tepimo teptuku, purkšti iš balionėlio, purkštuvo arba tepimo įtaiso.

Privalumai:

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai**.

Paskirtis:

Universali **pjovimui** (frezavimui, sukimui, gręžimui, sriegių pjovimui, dildymui, valymui, pjovimui) bei **formos** keitimui. Būtina apdorojant **sunkiai perpjaujamas medžiagas**, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinis, titaną ir pan. Idealiai tinka **spalvotiesiems metalams**.

Klampus mineralinės alyvos pagrindo produktas, labai gerai tinkantis pjauti sriegiams, gerai kimbantis.

Techninis aprašymas

Užsiliepsnoj. temperat.	180 °C
Kinematinė klampa	174 mm ² /s

Spalva	ruda
Modelis	Kanistras
Laikymo temperatūra	5 - 40 °C
Talpa	5 l
Produkto rūšis	Pjovimo alyva / šlifavimo alyva