

**ER užveržimo veržlė sandarinimo žiedams, Skirta ER: 32****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309615 32
GTIN	7640128492191
Produktų klasė	39Z

**Aprašymas****Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Veržlė padengta specialia danga, kad sumažėtų trintis, **padidėtų užveržimo jėga**, atsparumas susidėvimui ir korozijai. **Su grioveliais.**

**Tinka:**

Visos standartinės ER cangės.

**Priedai pasirinktinai:**

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.  
Tarpinės Nr. 309625; 309630; 309635; 309645.

**Pastaba:**

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

**Techninis aprašymas**

maksimalus užveržimo momentas	180 Nm
skirta ER	32 mm
Bendras ilgis L	27,5 mm

Sriegis	M40×1,5
Išorinis Ø D	50 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė