

**Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms, ER 25, Užveržimo Ø d: 4mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309630 4
GTIN	7640128495208
Produktų klasė	39Z

Aprašymas**Tinka:**

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621; 309652.

Visos standartinės ER įspraustinės.

Pastaba:

- **Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.**
- **Užspaudimo Ø 1 mm žingsniu.**
- **Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo Ø!**
- **Tinka iki 80 barų.**
- **Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.**

Techninis aprašymas

Užveržimo Ø d	4 mm
tipui	ER 25
Rinkinio turinys	13
Išorinis Ø D	21 mm
Produkto rūšis	Sandarinimas

