

**Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms, ER 25, Užveržimo Ø d: 5mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309630 5
GTIN	7640128495215
Produktų klasė	39Z

**Aprašymas****Tinka:**

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621; 309652.

Visos standartinės ER įspraustinės.

**Pastaba:**

- Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.
- Užspaudimo Ø 1 mm žingsniu.
- Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo Ø!
- Tinka iki 80 barų.
- Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.

**Techninis aprašymas**

Užveržimo Ø d	5 mm
tipui	ER 25
Rinkinio turinys	13
Išorinis Ø D	21 mm
Produkto rūšis	Sandarinimas

