

HELICOIL® Plus
made by BOLLHOFF**Mašininis sriegiklis 6H, Sriegis M (×žingsnis): M5****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	082807 M5
GTIN	4250361209772
Produktų klasė	04D

Aprašymas**Modelis:**

HSS mašininis sriegiklis, tiesus griovelis, 4 pakopų įpjovimas kiaurosioms arba aklinosioms skylėms su giliai išgręžta sriegio koto skylė, 6H tolerancijos klasė.

Labai tvirti, laisvai judantys HeliCoil®plus srieginiai įdėklai iš **aukštos kokybės plieno, pasižyminčio dideliu atsparumu dilimui, nedidele trintimi tarp sriegių**, nedidelėmis paklaidomis, **aukšta paviršiaus kokybe, dideliu atsparumu korozijai ir karščiui**. Dėl lanksčios konstrukcijos tolygiai pasiskirsto apkrovos ir įtampos; taip pasiekama **ilgalaikė** aukščiausia srieginių jungčių kokybė **visoms darbinėms apkrovoms** (statinėms, dinaminėms) su **idealia jėgos perdava**. Nesudėtingas, greitas montavimas, gaunamas kalibrą atitinkantis, iš abiejų pusių naudojamas vidinis sriegis.

Paskirtis:

Ekonomiškam **sugadintų** arba **susidėvėjusių sriegių remontavimui** ir kaip konstrukcinis elementas **sriegių sutvirtinimui** naudojant nedidelio atsparumo pjovimui medžiagas (pvz.: aliuminį, aliuminio ir magnio lydinius).

Pastaba:

HSS-E-PM mašininis sriegiklis su TiCN danga žr. Nr. 133550 ir Nr. 138200.

- **Sriegių tikrinimui tinkamus kalibrinius kamščius žr. Nr. 486000 ir t.t.**
- **Savaime užsifiksuojančių, kitų matmenų ir UNC / UNF sriegių įdėklų reikia teirautis.**

Techninis aprašymas

Sriegis M	M5
Kiaurymės Ø	5,2 mm
Sriegių įdėklų Nr. 082800 kiekis	60
Produkto rūšis	Sriegiklis

