


Garant**ER užveržimo veržlė su slystamuoju guoliu, Skirta ER: 16****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309612 16
GTIN	4045197645678
Produktų klasė	31Z

Aprašymas**Modelis:**

Sriegis ir kūgis šlifuojami vienu pastatymu, kad radialinis mušimas būtų kuo mažesnis. Su slystamuoju guoliu, todėl mažesnė trintis ir didesnė užveržimo jėga. **Su šešiabriauniu SW 25.**

Tinka:

Visos standartinės ER cangės.

Priedai pasirinktinai:

ER užveržimo raktas Nr. 309680 – 309740. Veržliaraktis (dydžiui 16) Nr. 613300 dyd. 25.

Pastaba:

Cangė ir užveržimo veržlė subalansuotos atskirai!

Techninis aprašymas

maksimalus užveržimo momentas	80 Nm
skirta ER	16 mm
Sriegis	M22×1,5
Bendras ilgis L	18 mm

Išorinis Ø D	32 mm
Norma	DIN 6499 D
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min ⁻¹
Produkto rūšis	Tvirtinimo veržlė