

**Sandarinio plokštelė ER užveržimo veržlėms, ER 25, Užveržimo Ø d: 6mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	309630 6
GTIN	7640128495222
Produktų klasė	39Z

Aprašymas**Tinka:**

ER užveržimo veržlės Nr. 309615; 309621; 309652.

Visos standartinės ER įspraustinės.

Pastaba:

- Užveržimo ribos = nominalus dydis – 0,5 mm.
- Užspaudimo Ø 1 mm žingsniu.
- Užsakant prašome nurodyti norimą užveržimo Ø!
- Tinka iki 80 barų.
- Montavimo situacija: užrašas vidinėje tvirtinimo veržlės pusėje.

Techninis aprašymas

Užveržimo Ø d	6 mm
tipui	ER 25
Rinkinio turinys	13
Išorinis Ø D	21 mm
Produkto rūšis	Sandarinimas

