



## Efektyvi pjovimo pasta be chloro, Turinys: 120g



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 084160 120    |
| GTIN             | 2050000966033 |
| Produktų klasė   | 08J           |

### Aprašymas

#### Modelis:

Pjovimo pastą paprasta naudoti (įmerkti arba užtepti). Ji prilimpa prie pjovimo briaunų ir puikiai sutepa, absorbuoja smūgius.

Minkšta pjovimo pasta.

#### Privalumai:

Pagerina **įrankio patvarumą, pjovimo našumą ir paviršiaus kokybę. Be chloro** – nesusidaro kenksmingi garai, **draugiška aplinkai**.

#### Paskirtis:

Universaliai tinka **sriegimui, dildymui, frezavimui, valymui ir pjovimui**. Būtina apdorojant **sunkiai apdirbamas** medžiagas, pvz.: rūdis ir karščiui atsparius plienus, nikelio lydinius, titaną ir pan.

### Techninis aprašymas

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Užsiliepsnoj. temperat.     | 250 °C |
| Spalva                      | ruda   |
| Užsiliepsnojimo temperatūra | 320 °C |

|                     |                                 |
|---------------------|---------------------------------|
| Modelis             | Flakonas                        |
| Forma               | Pasta                           |
| Laikymo temperatūra | 5 - 40 °C                       |
| Talpa               | 0,12 l                          |
| Produkto rūšis      | Pjovimo alyva / šlifavimo alyva |