



Keičiamų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 100 mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	314500 100
GTIN	4019208034591
Produktų klasė	36R

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Keturių kumštelių griebtuvai Nr. 312000; 312500; 312700.

Pastaba:

- **Griebtuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.**
- **Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelių įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.**

Keičiami kumšteliai iš aliuminio **užsakomi atskirai**.

atitinka spalvinį žymėjimą: Röhmm tekinimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai

Ilgis L: 53 mm

Aukštis H: 30 mm

Griovelio plotis D: 7,96 mm

Atstumas tarp kiaurymių b: 24 mm

Liežuvėlio ilgis A: 9,49 mm

Techninis aprašymas

Griovelio plotis D	7,96 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	24 mm
Aukštis H	30 mm

tinka griebtuvams	100 mm
Liežuvėlio ilgis A	9,49 mm
Ilgis L	53 mm
atitinka spalvinį žymėjimą	Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai
Produkto rūšis	Spiralės formos griebtuvo lūpos