

**Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 125mm****Užsakymo data**

Užsakymo numeris	314400 125
GTIN	4019208034546
Produktų klasė	33R

Aprašymas**Modelis:**

Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

- **Griektuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.**
- **Naujai įsigytus tekimo ir gręžimo kumštelių įvirtinus į griektuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.**

Techninis aprašymas

Liežuvėlio ilgis A	12,67 mm
Ilgis L	62 mm
tinka griebtuvams	125 mm
Aukštis H	38 mm
Griovelio plotis D	7,96 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	32 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą

Röhm tekimo griebtuvas su
plokščia spirale ir kumšteliai

Produkto rūšis

Spiralės formos griebtuvo lūpos