



## Keičiamų kumštelių rinkinys 4 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 350 mm



### Užsakymo data

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 314500 350    |
| GTIN             | 4019208034331 |
| Produktų klasė   | 36R           |

### Aprašymas

#### Modelis:

**Tiksliai išfrezuota** atraminė plokštuma, **neoksiduota**.

#### Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

#### Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

#### Tinka:

**Keturių kumštelių griebtuvai Nr. 312000; 312500; 312700.**

#### Pastaba:

- **Griebtuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.**
- **Naujai įsigytus tekimo ir gręžimo kumštelių įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.**

Keičiami kumšteliai iš aliuminio **užsakomi atskirai**.

atitinka spalvinį žymėjimą: Röhmm tekimo griebtuvai su plokščia spirale ir kumšteliai

Ilgis L: 137 mm

Aukštis H: 63 mm

Griovelio plotis D: 12,72 mm

Atstumas tarp kiaurymių b: 76,2 mm

Liežuvėlio ilgis A: 19,02 mm

tinka ir griebtuvui: 400 mm

### Techninis aprašymas

|           |        |
|-----------|--------|
| Ilgis L   | 137 mm |
| Aukštis H | 63 mm  |

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Atstumas tarp kiaurymių b  | 76,2 mm  |
| tinka griebtuvams          | 350 mm   |
| tinka ir griebtuvui        | 400 mm   |
| Liežuvėlio ilgis A         | 19,02 mm   |
| Griovelio plotis D         | 12,72 mm   |
| atitinka spalvinį žymėjimą | Röhm tekimo griebtuvas su plokščia spirale ir kumšteliai |
| Produkto rūšis             | Spiralės formos griebtuvo lūpos                          |