

**Garant**
**Hidraulinis patronas trumpas, plonas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 20mm**

**Užsakymo data**

Užsakymo numeris	307512 20
GTIN	4045197506405
Produktų klasė	31A

**Aprašymas**
**Modelis:**

- **Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

**Paskirtis:**

- **Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).**
- **Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.**

**Priedai pasirinktinai:**

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

**Pastaba:**

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

**Techninis aprašymas**

tinkama pereinamoji įvorė	302155; 302160; 302165; 302150
Ø D <sub>2</sub>	42 mm
Sriegis M	M16×1
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	20 mm
L <sub>3</sub>	48 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm

Išorinis Ø D	50 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302160 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 12 mm	302160 12
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 4 mm	302155 4
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 8 mm	302155 8
Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 3 mm	302155 3
Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo kiaurymės Ø D1 5 mm	302160 5
Cilindrinis valytuvas Plastikakakliuko Ø 20 mm	343720 20
	302160 6

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 6 mm

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 14 mm

302155 14

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 12 mm

302155 12

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 10 mm

302160 10

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 8 mm

302160 8

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 5 mm

302155 5

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 16 mm

302160 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 10 mm

302155 10

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 16 mm

302155 16

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 4 mm

302160 4

Pereinamoji įvorė su įpjovomissandari Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 14 mm

302160 14

Pereinamoji įvorė su įpjovomissu aušiniu Tvirtinimo  
kiaurymės Ø D1 6 mm

302155 6