



## Hidraulinis patronas trumpas, plonas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 16mm



### Užsakymo data

Užsakymo numeris	307508 16
GTIN	2050001653314
Produktų klasė	33W

### Aprašymas

#### Modelis:

- Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.
- Su RFID / Balluff-Chip anga.

#### Paskirtis:

- Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).
- Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.

#### Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

WTE atraminiai varžtai – pagal užklausimą.

#### Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

### Techninis aprašymas

L <sub>2</sub>	46 mm
L <sub>3</sub>	45 mm
Ø D <sub>2</sub>	38 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo	90 mm
Užspaudimo Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Sriegis M	M12×1

Išorinis Ø D	50 mm
Reguliuojama ilgis V	10 mm
Laikiklis	HSK-A 63
Laikiklio norma	DIN 69893
Laikiklio norma	ISO 12164-1
Laikiklio norma	DIN 69882-7
Forma	A
Vidinis aušinimas	taip, su maks. 80 bar
Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius	G 2,5, kai 25000 min <sup>-1</sup>
Radialinio mušimo tikslumas	≤3 µm
Pjovimo technika	HSC
Speciali anga mikroschemai įrankio parametrų išsaugojimui	taip
Produkto rūšis	Hidraulinis patronas

## Priedai

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 16 mm	343720 16
--	-----------