



Hidraulinis patronas radialinis reguliavimas, HSK-A 63, Užveržimo Ø D1: 10mm



Užsakymo data

| | |
|------------------|---------------|
| Užsakymo numeris | 307514 10 |
| GTIN | 2050001700933 |
| Produktų klasė | 33W |

Aprašymas

Modelis:

- **Ašinis ilgio reguliavimas, reguliuojamas ilgis – 10 mm.**
- **Su RFID / Balluff-Chip anga.**

Su radialiniu įrankio ilgio reguliavimu.

Paskirtis:

- **Našiam darbui (nenaudoti, kai dirbama maksimaliais pjovimo režimais).**
- **Gręžimui, plėtimui ir frezavimui.**

Priedai pasirinktinai:

Tarpinės įvorės Nr. 302135–302187, vamzdelis aušinimo skysčiui Nr. 309880, galvutės Nr. 309890, cilindriniai valytuvai Nr. 343720.

WTE atraminiai varžtai – pagal užklausimą.

Pastaba:

A matmuo = 200 mm tiekiamas pagal užklausimą!

Techninis aprašymas

| | |
|---------------------------------|-------|
| Darbinės dalies ilgis, A matmuo | 85 mm |
| Užspaudimo Ø D ₁ | 10 mm |
| Išorinis Ø D | 50 mm |
| Reguliuojama ilgis V | 10 mm |

| | |
|---|------------------------------------|
| Laikiklis | HSK-A 63 |
| Laikiklio norma | DIN 69893 |
| Laikiklio norma | ISO 12164-1 |
| Laikiklio norma | DIN 69882-7 |
| Forma | A |
| Vidinis aušinimas | taip, su maks. 80 bar |
| Balansavimo kokybė G, kai sūkių skaičius | G 2,5, kai 25000 min ⁻¹ |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤3 μm |
| Pjovimo technika | HSC |
| Speciali anga mikroschemai įrankio parametru išsaugojimui | taip |
| Produkto rūšis | Hidraulinis patronas |

Priedai

Cilindrinis valytuvas Plastikas Kakliuko Ø 10 mm

343720 10