



Keičiamų kumštelių rinkinys 3 vnt., minkšti, Tinka griebtuvams: 315mm



Užsakymo data

Užsakymo numeris	314400 315
GTIN	4019208034560
Produktų klasė	33R

Aprašymas

Modelis:

Tiksliai išfrezuota atraminė plokštuma, neoksiduota.

Paskirtis:

Tvirtinimui ant grūdintų bazinių kumštelių.

Apdirbama medžiaga:

16 MnCr5

Tinka:

Trijų kumštelių griebtuvai Nr. 310505; 310655; 310705.

Pastaba:

- Griebtuvo kumštelių galima atnaujinti tol, kol nesudyla korpuso kreipiančioji.
- Naujai įsigytus tekinimo ir gręžimo kumštelių įtvirtinus į griebtuvą reikia papildomai apdirbti, kad išvengtumėte radialinio mušimo.

Techninis aprašymas

tinka griebtuvams	315 mm
Atstumas tarp kiaurymių b	63,5 mm
Liežuvėlio ilgis A	19,02 mm
Ilgis L	120 mm
Griovelio plotis D	12,72 mm
Aukštis H	58 mm

Atitinka spalvinį žymėjimą

Röhm tekinimo griebtuvas su
plokščia spirale ir kumšteliai

Produkto rūšis

Spiralės formos griebtuvo lūpos